

OG5031




ミラー反射型光電センサ

OGR-HPKG/US-100-DPO

廃止品 - 参考資料

代替品: OG5086

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	ミラー反射型光電センサ
------	-------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~50
消費電流	[mA]	16, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

電気仕様		PNP
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	160
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	< 3, (反射ミラー Ø 80 E20005)
反射ミラー間検出距離	[m]	0.1~3, (反射ミラー Ø 80 E20005)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
--------	------	--------



ミラー反射型光電センサ

OGR-HPKG/US-100-DPO

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
外形寸法		[mm]	M18 x 1 / L = 80
ねじ規格		M18 x 1	
材質		真鍮 ニッケルメッキ	
レンズ材質		ガラス	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

