


MK5027



プロファイルシリンダ用センサ
MKP3000-BPKG/US-100-DPS

廃止品 - 参考資料



1 検出面



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	41 x 30 x 27
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 10
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	2
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	300
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有

MK5027



プロファイルシリンダ用センサ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
監視範囲			
磁気感度	[mT]	2	
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5	
精度 / 誤差			
ヒステリシス	[mm]	1	
繰返し精度	[mm]	0.1	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～75	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
機械的仕様			
検出面	前面、正面、前部、フロント		
円筒形	プロファイルシリンダ, (Joucomatic)		
外形寸法	[mm]	41 x 30 x 27	
材質	アルミニウム, 樹脂外装		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 黄色
備考			
梱包数	1 個		

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



MK5027



プロフィールシリンダ用センサ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

接続

