


MK5037



タイロッド用シリンダセンサ

MKZ3000-ANKG

廃止品 - 参考資料



1 検出面



製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	37.5 x 35 x 35.5
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 10
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	2
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	300
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
磁気感度	[mT]	3
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1
繰返し精度	[mm]	0.1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~75
保護構造		IP 67


MK5037



タイロッド用シリンダセンサ

MKZ3000-ANKG

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械的仕様		
検出面	中央	
円筒形	タイロッドシリンダー	
外形寸法	[mm]	37.5 x 35 x 35.5
材質	外装: 樹脂外装, 取付アダプタ: アルミニウム	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.25 mm²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色: