


MK5053



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	6.2 x 32 x 4.6
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 10
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	2
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
磁気感度	[mT]	3
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1.5
繰返し精度	[mm]	0.2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~75
保護構造		IP 67

MK5053



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械的仕様		
検出面	前面、正面、前部、フロント	
円筒形	Tスロットシリンダー	
外形寸法	[mm]	6.2 x 32 x 4.6
材質	PA 12-GF30	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 1 m, PUR		
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A		



接続

