

MK5056




Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

廃止品 - 参考資料

代替品: MK5311

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	4.5 x 25.5 x 2.9

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 12
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	1

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	3.1
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	10000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

MK5056



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

監視範囲		
磁気感度	[mT]	2.5
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1~2
繰返し精度	[mm]	0.1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械的仕様		
検出面		前面、正面、前部、フロント
円筒形		Cスロットシリンダ
外形寸法	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
材質		LCP
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: ナールナット, 回転可能		

MK5056



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

接続

