




ミラー反射型光電センサ

OGPLFPKG/B4/V4A/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: OGP700 または OGP701

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 押しボタン

製品特性

光源	赤色光
レーザー保護クラス	2
外装	ねじ切り形

アプリケーション

特長	金メッキ接点
検出原理	ミラー反射型光電センサ


電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 30, (動作, \$Einstellung: < 50 mA)
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	675
定格寿命	[h]	50000

出力

電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
自己診断機能、自己診断機能 内部電圧降下(最大)	[V]	3.5
診断出力負荷電流	[mA]	10
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

接続



2 自己診断機能

特性図等

動作余裕度曲線

