




透過型光電センサ 受光器

OGE-FPKG/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: OG5096

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 押しボタン

製品特性

外装

ねじ切り形

アプリケーション

特長

自己診断機能

検出原理

透過型

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10~36

消費電流

[mA]

< 24

保護クラス

II

逆接続保護

有

出力

電気仕様

PNP

出力機能

遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)

スイッチング出力時のDC電圧
降下(最大)

[V]

2.5

自己診断機能

有

自己診断機能、自己診断機能
内部電圧降下(最大)

[V]

3.5

診断出力負荷電流

[mA]

10

出力開閉電流 (DC)

[mA]

200

応答周波数 (DC)

[Hz]

500

短絡保護

有

短絡保護機能タイプ

パルス

過負荷保護回路

有

監視範囲

投光器 / 受光器

受光器

検出距離

[m]

< 15



透過型光電センサ 受光器

OGE-FPKG/US-100

感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
外形寸法		[mm]	M18 x 1 / L = 72
ねじ規格		M18 x 1	
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
		機能	1 x LED, 赤
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

