

MK5120




Tスロットシリンダセンサ

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

廃止品 - 参考資料

代替品: MK5186

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 固定用金具
2 検出面



製品特性

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	25 x 5 x 6.5

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	30

出力

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	10000
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

磁気感度 [mT]	2.8
-----------	-----

MK5120



Tスロットシリンダセンサ

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

ターゲット移動速度	[m/s]	> 10
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	< 1.5
繰返し精度	[mm]	< 0.2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
重量	[g]	0.021
取付け		埋込み可
取り付け方法		固定用金具はマイナスドライバーまたはSW1.5六角レンチを使用
円筒形		Tスロットシリンダー
外形寸法	[mm]	25 x 5 x 6.5
材質		外装: PA, 固定用金具: ステンレス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ラバー製取付ホルダー: 1
		ケーブルクリップ: 1
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC)		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 六角ナット, 回転可能, ステンレス		

MK5120



Tスロットシリンダセンサ

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

接続

