



廃止品 - 参考資料

代替品: OG5126
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性		
光源		赤色光
外装		ねじ切り形
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
検出原理		ミラー反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 32
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
自己診断機能、自己診断機能内部電圧降下(最大)	[V]	3.5
診断出力負荷電流	[mA]	10
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		有




ミラー反射型光電センサ

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
監視範囲			
検出距離		[m]	< 2.5, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
外形寸法		[mm]	M18 x 1
ねじ規格		M18 x 1	
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
		機能	1 x LED, 赤
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ





ミラー反射型光電センサ

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

接続

