

MK5174




Tスロットシリンダセンサ

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: MK5139

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 固定用金具
- 2 検出面



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	25 x 5 x 6.5
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 10
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	30
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	6000
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
監視範囲		
磁気感度	[mT]	2

MK5174



Tスロットシリンダセンサ

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

ターゲット移動速度	[m/s]	> 10
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1
繰返し精度	[mm]	< 0.2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	2064
機械的仕様		
重量	[g]	77.4
取付け		埋込み可
取り付け方法		固定用金具はマイナスドライバーまたはSW1.5六角レンチを使用
円筒形		Tスロットシリンダー
外形寸法	[mm]	25 x 5 x 6.5
材質		外装: PA, 固定用金具: ステンレス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ラバー製取付ホルダー: 1
		ケーブルクリップ: 1
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC)		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 六角ナット, 回転可能		

MK5174



Tスロットシリンダセンサ

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

接続

