


MN203S



セーフティマグネットセンサ

MN14005-AKOG/0.1m/-H/US



- 1 センサ
- 2 ターゲットのコード認証
- 3 外形図 (例)



製品特性

出力機能	2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン), (無接点出力)
定格検出距離 [mm]	5, (規定のアクチュエータで)
外装	角形
外形寸法 [mm]	36 x 13 x 26

アプリケーション

仕様	ターゲットのコード認証
動作モード	常時稼働

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 24
定格絶縁電圧 [V]	60
保護クラス	III
逆接続保護	—
内部抵抗 (Ri) [Ω]	10, (1 W)

出力

出力機能	2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン), (無接点出力)
出力開閉電流 (DC) [mA]	50
応答周波数 (DC) [Hz]	150
出力データ	インターフェースタイプA
短絡保護	—
最大容量性負荷 CL_max [nF]	20

MN203S



セーフティマグネットセンサ

MN14005-AKOG/0.1m/-H/US

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	5, (規定のアクチュエータで)
スイッチングOFF安全領域s(ar)	[mm]	15
応答時間		
セーフティ要求に対する応答時間	[ms]	10
切断時間、立ち下り時間、フォールタイム	[ms]	0.1
バウンスを含む出力時間	[ms]	0.6
使用環境条件		
アプリケーション	EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション	
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度に関する注意	作動寿命 ≤ 87600 h	
使用周囲温度	[°C]	10～40
使用周囲温度に関する注意	作動寿命 ≤ 175200 h	
最大相対湿度	[%]	瞬時: 5～95 %, 定常時: 5～70 %
大気圧	[kPa]	80～106
基準海面からの高度	[m]	2000
塩水噴霧	－	
保護構造	IP 67, IP 69K, (保護ケーブルの敷設)	
試験 / 認証		
EMC	IEC 60947-5-1	
衝撃耐性	EN 60068-2-27	30 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	IEC 60068-2-6	10 (x 9.81 m/s²) (10～55 Hz)
安全等級		
耐用時間 TM	[h]	≤ 175200
耐用時間 TM		20 年
B10D	20.000.000, (無負荷の場合, 最大負荷時 DC 12, 24V, 50mA: 400.000)	
機械的仕様		
重量	[g]	130
外装	角形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	36 x 13 x 26
材質	PA	
締付トルク	[Nm]	0.8～2
アクセサリ		
付属品	ターゲットのコード認証 カバーキャップ: 4	
備考		
備考	G150xS / AC4x2Sタイプ増幅器と組み合わせると、最高PL e (ISO 13849-1) またはSIL cl 3 (IEC 62061) を実現できます	
梱包数	1 個	

MN203S



セーフティマグネットセンサ

MN14005-AKOG/0.1m/-H/US


電気接続 - プラグ

ケーブル: 0.1 m, 塩化ビニール (PVC), Ø 5 mm

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続



1: セーフティロジックユニット