


MQ2001

マグネットセンサ

MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS



- 1 LED 黄色
- 2 LED 緑



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	5
外装	角形
外形寸法 [mm]	20 x 8 x 32

アプリケーション

媒体	鉄検出専用
----	-------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
定格絶縁電圧 [V]	60
消費電流 [mA]	< 30
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 0.3

MQ2001



マグネットセンサ

MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS

出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
漏れ電流	[mA]	0.1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	300
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	5
検出距離	[mm]	5 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~4.05
精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	< 10
スイッチポイントドリフト		10
	[検出距離に対する%]	
繰返し精度	[検出距離に対する%]	10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保存温度	[°C]	-30~85
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイ クル, 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z) 方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性	EN 60068-2-27	40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の 衝撃
MTTF	[年]	1647
UL規格認証	Ta	-25~60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	C010
	ULファイルNo.	E174191
機械的仕様		
重量	[g]	38.4

MQ2001



マグネットセンサ

MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS

外装	角形
取付け	埋込み可
外形寸法 [mm]	20 x 8 x 32
材質	亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: TPU, ポッティング樹脂: PUR

ディスプレイ / パーツ

表示	表示状態	1 x LED, 緑
	スイッチング状態	1 x LED, 黄色


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm, 難燃性 (IEC 60332-2, UL:FT2)

接続



コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: ナールナット, 回転可能

