




高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

廃止品 - 参考資料



製品特性		
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	1
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 30
電氣的仕様		
定格電圧 (DC)	[V]	8.2, (1kΩ)
供給電圧 (DC)	[V]	5～25
消費電流	[mA]	< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)
出力		
出力機能		ノーマルクローズ
ケーブル抵抗、最大ケーブル抵抗	[Ω]	50
応答周波数 (DC)	[Hz]	2000
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全等級		
内部キャパシタンス	[nF]	80
内部インダクタンス	[μH]	110
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 30
ねじ規格		M8 x 1
材質		真鍮 ニッケルメッキ, PBT


NE5009



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 2 m, PUR, 2 x 0.14 mm²	
接続	



BN =

BU =

芯線色:

茶

青