

OK5004

ファイバアンプ


OKF-FPKG/10M



廃止品 - 参考資料

代替品: OK5008

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～50
消費電流	[mA]	< 30, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	120
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	0～0.12, (透過型)
検出距離	[mm]	0～40, (拡散反射型光電センサ)
感度調整		有

使用環境条件



使用周囲温度	[°C]	-25～60
--------	------	--------

OK5004



ファイバアンプ
OKF-FPKG/10M

保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
MTTF		[年]	529
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法		[mm]	50 x 19 x 35
材質		PPO (変性)	
レンズ位置		サイドレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		調整ドライバー	
		取付けねじ: 2 x M4 x 25	
		ワッシャー: 2	
		スプリングワッシャー: 2	
		ナット: 2	
備考			
備考		入光時ON 透過型ファイバケーブルのNC出力	
		拡散反射型ファイバケーブルのNO出力	
		遮光時ON 透過型ファイバケーブルのNO出力	
		拡散反射型ファイバケーブルのNC出力	
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm ²			
接続			



芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白