




透過型光電センサ 投光器
OLS-000A



1 押しボタン(機能はありません)



製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
消費電力	[VA]	4
保護クラス		II
逆接続保護		—
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 25
感度調整		—
スポット径	[mm]	2500
スポット径参考値		検出距離最大時



透過型光電センサ 投光器
OLS-000A

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	316
機械的仕様		
重量	[g]	163.5
外装		角形
外形寸法	[mm]	75 x 27 x 62
材質		PA, PBT
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~1.5 mm ² , ケーブル外被: Ø 4.5～10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5		
接続		

