


NG5016



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IG-2008-N/15M/1D/1G/2G



製品特性

電気仕様	NAMUR
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	8
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 33

電気的仕様

スイッチングアンプ接続	有
増幅器	本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
定格電圧 (DC) [V]	8.2, (1kΩ)
供給電圧 (DC) [V]	7.5~30, (防爆エリア外の使用時)
消費電流 [mA]	< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)
保護クラス	II

出力

電気仕様	NAMUR
出力機能	ノーマルクローズ
出力開閉電流 (DC) [mA]	30, (防爆エリア外の使用時)
応答周波数 (DC) [Hz]	300

監視範囲

定格検出距離 [mm]	8
検出距離 [mm]	8 ± 10 %

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
保護構造	IP 67

試験 / 認証

認定	PTB 01 ATEX 2191, BVS 04 ATEX E 153 X, IECEx BVS 06.0003X, TIIS TC16108
----	---



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IG-2008-N/15M/1D/1G/2G

IECEX / ATEX指令防爆マーキング	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
	II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
	II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
	II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC	EN 60947-5-6
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [年]	4512
安全等級	
内部キャパシタンス [nF]	157
内部インダクタンス [μH]	62
機械的仕様	
重量 [g]	663.5
外装	ねじ切り形
取付け	埋込み不可
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 33
ねじ規格	M18 x 1
材質	PBT
アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2
備考	
梱包数	1 個
認証	本データシートに記載された使用周囲温度、内部インダクタンス、内部キャパシタンスについての数値は認定機関PTB/BVSのものであります。日本の認定機関TIISでは以下の数値で認定されていますので遵守願います。使用周囲温度55°C、内部インダクタンス50 μH、内部キャパシタンス155nF。

NG5016



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IG-2008-N/15M/1D/1G/2G

電気接続

ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm²

接続



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青