



廃止品 - 参考資料

代替品: O5S500 + E21122

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 22
保護クラス		II
逆接続保護		有
過電圧保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 25
感度調整		—
スポット径	[mm]	2000
スポット径参考値		検出距離最大時

OL5040



透過型光電センサ 投光器

OLS-00KG/LS-400

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	75 x 27 x 62
材質		PBT
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x 7/8"		