



廃止品 - 参考資料

代替品: O5E502 + E21122
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性	
外装	角形
アプリケーション	
検出原理	透過型
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～36
消費電流 [mA]	< 30
保護クラス	II
逆接続保護	有
過電圧保護	有
出力	
電氣仕様	NPN
出力機能	遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100, (200 (～50 °C))
応答周波数 (DC) [Hz]	500
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
監視範囲	
投光器 / 受光器	受光器
検出距離 [m]	< 25

OL5042



透過型光電センサ 受光器

OLE-FNKG/LS-400

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	75 x 27 x 62
材質		PBT
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x 7/8" / M12, コーディング: A



接続

