




## 製品特性

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| 画像分解能 | [px] | 640 x 480 |
| 視野角度  | [°]  | 80 x 59   |

## アプリケーション

|          |          |
|----------|----------|
| 特長       | シールドケーブル |
| アプリケーション | ミラー機能内蔵  |

## 電気的仕様

|          |      |                   |
|----------|------|-------------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | DC 12~32          |
| 消費電流     | [mA] | < 280, (レンズヒータ付き) |
| 過電圧保護    |      | 有                 |

# O2M201



## 建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

|           |                                                              |                                       |                       |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| イメージセンサ   | ¼" 4:3 VGA CMOS イメージセンサ カラー                                  |                                       |                       |  |  |
| 突入電流      | [mA]                                                         | 1000                                  |                       |  |  |
| 突入電流継続時間  | [ms]                                                         | 2                                     |                       |  |  |
| 出力        |                                                              |                                       |                       |  |  |
| ビデオ出力     | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |                                       |                       |  |  |
| 監視範囲      |                                                              |                                       |                       |  |  |
| 視野サイズ     | [mm]                                                         | 設定距離                                  | 視野                    |  |  |
|           |                                                              | 1000                                  | 1680 x 1130           |  |  |
|           |                                                              | 2000                                  | 3360 x 2260           |  |  |
|           |                                                              | 3000                                  | 5030 x 3390           |  |  |
|           |                                                              | 4000                                  | 6710 x 4530           |  |  |
|           |                                                              | 5000                                  | 8390 x 5660           |  |  |
| 画像分解能     | [px]                                                         | 640 x 480                             |                       |  |  |
| 視野角度      | [°]                                                          | 80 x 59                               |                       |  |  |
| 光感受性      | [LUX]                                                        | < 0.05                                |                       |  |  |
| ダイナミックレンジ | [dB]                                                         | > 80                                  |                       |  |  |
| 使用環境条件    |                                                              |                                       |                       |  |  |
| 使用周囲温度    | [°C]                                                         | -40～85                                |                       |  |  |
| 保存温度      | [°C]                                                         | -40～100                               |                       |  |  |
| 保護構造      |                                                              | IP 67, IP 69K                         |                       |  |  |
| 試験 / 認証   |                                                              |                                       |                       |  |  |
| EMC       |                                                              | DIN EN 61000-6-4                      | 産業環境                  |  |  |
|           |                                                              | DIN EN 61000-6-2                      | 産業環境                  |  |  |
|           |                                                              | UN-ECE R10                            |                       |  |  |
| 衝撃耐性      |                                                              |                                       | 50 (x 9.81 m/s²)      |  |  |
| 振動耐性      |                                                              | 周波数範囲 24～2000 Hz                      | (15.3 x 9.81 m/s²)rms |  |  |
|           |                                                              | PSD (g²/Hz)                           | 0.04～0.1              |  |  |
| 塩水噴霧試験    |                                                              | IEC 60068-5-52                        |                       |  |  |
| 機械的仕様     |                                                              |                                       |                       |  |  |
| 重量        | [g]                                                          | 313                                   |                       |  |  |
| 外形寸法      | [mm]                                                         | Ø 55.5 / L = 51.3                     |                       |  |  |
| 材質        |                                                              | 外装: PC/ABS, フロントレンズ: ポリアミド グラスファイバー強化 |                       |  |  |
| アクセサリ     |                                                              |                                       |                       |  |  |
| 付属品       |                                                              | 取付セット, E2M210                         |                       |  |  |
|           |                                                              | ネジ: 2 x M6 x 20                       |                       |  |  |
|           |                                                              | ワッシャー                                 |                       |  |  |
|           |                                                              | ナット: 2 x M6, 戻り止め                     |                       |  |  |
|           |                                                              | すべり止めパッド                              |                       |  |  |
| 備考        |                                                              |                                       |                       |  |  |
| 梱包数       |                                                              | 1 個                                   |                       |  |  |

# O2M201



建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

## 電気接続

ケーブル: 0.5 m, シールド, 遮蔽部接続

コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A, シールドをコネクタに接続: true

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| 1                                                                                 | 同軸 ケーブルコア ビデオ信号 |
| 2                                                                                 | 同軸 スクリーン ビデオGND |
| 3                                                                                 | U+              |
| 4                                                                                 | 0 V             |