




廃止品 - 参考資料



1 DINレール取付け



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

特長	自己診断機能
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～36
消費電流	[mA]	50, ((24 V))
消費電力	[VA]	1.2
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	630

出力

電気仕様	NPN
------	-----



ファイバアンプ


OOF-FNKG/M16/KL6

出力機能		遮光時ON/入光時ON, (設定可能)	
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2	
自己診断機能		有	
診断出力負荷電流	[mA]	200	
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200	
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000	
応答周波数	[Hz]	標準	
短絡保護		有	
短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
タイマー	[s]	0.001～0.1	
監視範囲			
検出距離	[m]	< 3.8, (透過型)	
検出距離	[mm]	0～300, (拡散反射型光電センサ)	
感度調整		有	
ソフトウェア / プログラミング			
メニュー設定	スイッチポイント自動/手動 設定, ロジック機能 AND, OR, 第2スイッチポイント		
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-20～60	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		クラスB
	EN 55011		
機械的仕様			
重量	[g]	528.4	
外装		角形	
外形寸法	[mm]	76.5 x 92.4 x 70.7	
チャンネル数		6	
接続		FE-11 / FT-11	
材質		外装: ABS, 表示窓: PMMA , LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), カバー: 亜鉛ダイキャスト 樹脂コーティング (PA)	
レンズ位置		サイドレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示			LCDディスプレイ, 180°回転表示画面 言語切換機能 (ドイツ語, 英語, フランス語)
	スイッチング状態		6 x LED, 黄色
電子ロック		有	
アクセサリ			
付属品	レール: 1 x 81 mm, EN 60715		
備考			
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。		
梱包数	1 個		


電気接続

コネクタ式: 1 x M16

電気接続 - 接続



接続



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O 自己診断機能