



廃止品 - 参考資料

代替品: OA0104 または OA0105
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		ミラー反射型光電センサ
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC 35～250
消費電流	[mA]	< 10
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	7.5
漏れ電流	[mA]	6
出力開閉電流 (AC)	[mA]	300, (500 (～50 °C))
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	15
短絡保護		—
過負荷保護回路		—



ミラー反射型光電センサ

OPR-FBOW

監視範囲		
検出距離	[m]	0.15～10, (反射ミラー Ø 80 E20005)
反射ミラー間検出距離	[m]	0.15～10, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	86 x 28 x 142
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~1.5 mm ²		
接続		

