





製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
スイッチングアンプ接続		有
増幅器		スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
光源		赤外線
波長	[nm]	950
出力		
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	57078

OR0003



透過型光電センサ 投光器
ORS-V

機械的仕様		
重量	[g]	59.5
外装		角形
材質		PPO (変性)
レンズ位置		サイドレンズ型
アクセサリ		
付属品		L型固定金具: 1, E20212
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 1 x 0.14 mm ²		
接続		



RD = 芯線色 : 赤
screen = シールド