


O7H201



背景抑制付拡散反射型光電センサ
O7H-DPKG/0,20M/AS



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ



製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
特長		背景抑制機能
検出原理		拡散反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30, (UL class 2 電源機器要求)
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	633
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	750
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
監視範囲		
検出距離	[mm]	5～30, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
検出体: 白 (反射率 90 %)	[mm]	5～30
検出体: 灰色 (反射率 18 %)	[mm]	6～30
検出体: 黒 (反射率 6 %)	[mm]	7～29



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O7H-DPKG/0,20M/AS

感度調整		—
スポット径	[mm]	2.5
スポット径参考値		検出距離最大時
背景抑制機能		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1610
機械的仕様		
重量	[g]	14.4
外装		角形
外形寸法	[mm]	20.3 x 15 x 9
材質		PA
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

ケーブル: 0.2 m, PUR, 3 x 0.14 mm²

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: スナップ式



接続

