


OS5014



透過型光電センサ 受光器
OSE-FNKG

廃止品 - 参考資料



製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有



透過型光電センサ 受光器

OSE-FNKG

監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離 [m]		< 20
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]		-25~80
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法 [mm]		80 x 28 x 95
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		L型固定金具 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~1.5 mm ²		
接続		

