


OS5022



透過型光電センサ 受光器
OSE-FPKG/T

廃止品 - 参考資料

代替品: OS5013
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

OS5022



透過型光電センサ 受光器

OSE-FPKG/T

タイマー	[s]	0.01～5	
監視範囲			
投光器 / 受光器		受光器	
検出距離	[m]	< 20	
感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	クラスB	
機械的仕様			
重量	[g]	0.276	
外装		角形	
外形寸法	[mm]	80 x 28 x 95	
材質		PPO (変性)	
レンズ材質		ガラス	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品	L型固定金具: 1, E20210 調整ドライバー		
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
端子: ～1.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5			
接続			

