

OT5005



透過型光電センサ 投光器

OTS-00KG

廃止品 - 参考資料

代替品: O5S501

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 ポテンシオメータ
上下各レンズに投光ダイオード

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲


投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10
感度調整		-
スポット径	[mm]	524

OT5005



透過型光電センサ 投光器
OTS-00KG

スポット径参考値		検出距離最大時	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～60
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
機械的仕様			
重量		[g]	0.188
外装		角形	
外形寸法		[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		L型固定金具: 1, E20441 調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 2 m, PVC, 2 x 0.34 mm ²			
接続			



BN = 茶
BU = 青