


OT5008



透過型光電センサ 投光器

OTS-00KG/US-100



上下各レンズに投光ダイオード



製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～50
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10
感度調整		—
スポット径	[mm]	524
スポット径参考値		検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65

OT5008



透過型光電センサ 投光器
OTS-00KG/US-100

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	1862

機械的仕様

重量	[g]	153
外装		角形
材質		PBT
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	1 x LED, 緑
----	----	------------

アクセサリ

付属品	L型固定金具: 1, E20461
	調整ドライバー

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

