OT5028


透過型光電センサ 受光器

OTE-FPKG/6M

廃止品 - 参考資料

代替品: OT5009

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 ポテンショメータ
受光部: 下部レンズ

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	30，((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON，(パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	150

OT5028


透過型光電センサ 受光器


OTE-FPKG/6M

短絡保護		有	
短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
監視範囲			
投光器 / 受光器		受光器	
検出距離	[m]	< 10	
感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～60	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法	[mm]	75 x 19 x 30	
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		L型固定金具: 1, E20441	
		調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.34 mm²

接続





芯線色：

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

OT5028

透過型光電センサ 受光器

OTE-FPKG/6M

特性図等

動作余裕度曲線

