




透過型光電センサ 受光器

O6E-FPKG/AS/3P



- 1: 出力機能用スイッチ
2: 感度調整用ポテンシオメータ
3: 受光部



製品特性	
光源	赤色光
外装	角形
アプリケーション	
検出原理	透過型
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	7, ((24 V))
保護クラス	III
逆接続保護	有
光源	赤色光
波長 [nm]	633
出力	
電気仕様	PNP
出力機能	遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	1000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
監視範囲	
投光器 / 受光器	受光器



透過型光電センサ 受光器

O6E-FPKG/AS/3P

検出距離	[m]	< 10
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	956
UL規格認証	UL認証番号	E001
機械的仕様		
重量	[g]	18.1
外装		角形
外形寸法	[mm]	46 x 13 x 21
材質		外装: ABS, PPSU
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
シーリング材		EPDM
締付トルク	[Nm]	0.5
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: 真鍮, コーティング, シーリング(パッキン): EPDM		

接続



特性図等

動作余裕度曲線



x: 距離 [mm]

y: 過剰な利得係数