
OU5005

透過型光電センサ 投光器

OUS-OOKG



上下各レンズに投光ダイオード

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	20，((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 6
感度調整		–
スポット径	[mm]	734
スポット径参考値		検出距離最大時
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011 クラスB
MTTF	[年]	1801

OU5005

透過型光電センサ 投光器

OUS-OOKG

機械的仕様		
重量	[g]	138
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
レンズ位置		サイドレンズ型


ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 黄色

アクセサリ	
付属品	L型固定金具: 1, E20211

備考	
梱包数	1 個

電気接続
ケーブル: 2 m, PVC, 2 x 0.34 mm²

接続



芯線色：

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒