




廃止品 - 参考資料



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

特長	近距離光センサ
検出原理	拡散反射型光電センサ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	35, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	160
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[mm]	20～40, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
スポット径	[mm]	20
スポット径参考値		検出距離最大時
近距離光センサ		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67


OU5026



拡散反射型光電センサ

OUN-DPKG

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 51
材質	PPO (変性)	
レンズ材質	ガラス	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	L型固定金具: 1, E20211	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色:

茶
青
黒



特性図等

動作余裕度曲線

