


OU5098



ミラー反射型光電センサ

OUP-HNKG/US-100-DNO

廃止品 - 参考資料



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

特長	偏光フィルタ付
検出原理	ミラー反射型光電センサ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～50
消費電流	[mA]	30, ((24 V))
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様		NPN
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	160
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	< 1.5, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有
偏光フィルタ		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 67



ミラー反射型光電センサ

OUP-HNKG/US-100-DNO

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装	角形	
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 51
材質	PPO (変性)	
レンズ材質	ガラス	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	L型固定金具	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

