




段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: TW7001 + E35065

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

外装	シリンドー
----	-------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
逆接続保護		—

出力

スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	10.5
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	10.5
最小負荷電流	[mA]	15
漏れ電流	[mA]	7
出力開閉電流 (AC)	[mA]	200, (250 (～50 °C))
出力開閉電流 (DC)	[mA]	50
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	1500, (10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	20
応答周波数 (DC)	[Hz]	25
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

ヒステリシス、ヒステリシス [検 出距離に対する%]	[%]	1～15
-------------------------------	-----	------




赤外線温度センサ


OWL-7506-ABOA

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 200
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
備考	センサ回路を保護するために短絡（無負荷）接続がないことを確認してください。	
備考	段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。	
梱包数	1 個	
電気接続		

コネクタ式: 1 x 7/8"



接続



備考 : IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型