




製品特性

外装

シリンダー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC 20～250

逆接続保護

—

出力

スイッチング出力時のDC電圧
降下(最大)

[V]

10.5

スイッチング出力時のAC電圧
降下(最大)

[V]

10.5

最小負荷電流

[mA]

15

漏れ電流

[mA]

7

出力開閉電流 (AC)

[mA]

200, (250 (～50 °C))

出力開閉電流 (DC)

[mA]

50

出力開閉電流 (ピーク)

[mA]

1500, (10 ms / 0.5 Hz)

応答周波数 (AC)

[Hz]

20

応答周波数 (DC)

[Hz]

25

短絡保護

—

過負荷保護回路

—

監視範囲

ヒステリシス、ヒステリシス [検
出距離に対する%]

[%]

1～15

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20～60

保護構造

IP 65




赤外線温度センサ


OWS-7520-ABOA

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装	シリンダー	
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 150
材質	外装: 真鍮 白銅コーティング	
レンズ材質	ガラス	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。	
梱包数	1 個	
電気接続		

コネクタ式: 1 x 7/8"



接続



備考 : IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型