




段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: TW7011 + E35061 + E35065

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

外装

シリンダー

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	< 20
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス

OW5001



赤外線温度センサ

OWF-5000-BPKG

過負荷保護回路		有	
監視範囲			
ヒステリシス、ヒステリシス [検出距離に対する%]		1～15	
使用環境条件			
使用周囲温度 [°C]		-20～60	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
MTTF [年]		940	
機械的仕様			
外装		シリンダー	
外形寸法 [mm]		Ø 58 / L = 129	
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング	
レンズ材質		ガラス	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		ファイバーケーブル:アルミ外装	
備考			
備考		段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。	
梱包数		1 個	
電気接続			
コネクタ式: 1 x 7/8"			



OW5001

赤外線温度センサ

OWF-5000-BPKG



接続

