


O6T216



拡散反射型光電センサ

O6TIFNKG/AS/4P



- 1: 出力機能用スイッチ
2: 感度調整用ポテンシオメータ
受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ



製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
------	------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	16, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	850

出力

電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス

監視範囲

検出距離	[mm]	5～600, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)
設定範囲	[mm]	100～600

O6T216




拡散反射型光電センサ

O6TIFNKG/AS/4P

感度調整		有	
スポット径 [mm]		24	
スポット径参考値		検出距離最大時	
使用環境条件			
使用周囲温度 [°C]		-25～60	
保護構造		IP 65, IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [年]		898	
UL規格認証		UL認証番号 E001	
機械的仕様			
重量 [g]		18.2	
外装		角形	
外形寸法 [mm]		46 x 13 x 21	
材質		外装: ABS, PPSU	
レンズ材質		PMMA	
レンズ位置		サイドレンズ型	
シーリング材		EPDM	
締付トルク [Nm]		0.5	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
備考			
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数		1 個	
電気接続			
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: 真鍮, コーティング, シーリング(パッキン): EPDM			
 2 4 1 3			

接続



特性図等

動作余裕度曲線

