


OY249S



セーフティライトカーテン

OYA1360-30-4-20-P-1

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)



- T 投光器
- R 受光器
- 1 LED 3色 赤 / 緑 / オレンジ
- 2 LED 2色 黄 / 青
- 3 LED 2色 赤 / 緑



製品特性

光源	赤外線
電気仕様	PNP
保護構造	IP 65, IP 67

アプリケーション

保護機能	侵入防止: 手の保護
------	------------



電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	20
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 2
光源		赤外線
波長	[nm]	950
受光器		
消費電流	[mA]	83
投光器		
消費電流	[mA]	42
出力		
電気仕様		PNP
出力 (OSSD)		2
最大負荷電流	[mA]	400, (24 V)
短絡保護		有
監視範囲		
保護区域の高さ	[mm]	1360
分解能 (検出分解能 d)	[mm]	30
保護区域の幅 (光度弱)	[m]	0~10
保護区域の幅 (光度強)	[m]	3~20
応答時間		
応答時間	[ms]	10
使用環境条件		
アプリケーション		EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション
使用周囲温度	[°C]	-10~55
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	IEC 61496-1	
衝撃耐性	IEC 61496-1	
振動耐性	IEC 61496-1	
安全等級		
ESPE規格 (IEC 61496-1)		4
準拠規格/要求事項		ISO 13849-1: 2015 カテゴリー 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
耐用時間 TM	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,9E-08
機械的仕様		
重量	[g]	4755
外形寸法	[mm]	1413 x 28 x 30

OY249S




セーフティライトカーテン

OYA1360-30-4-20-P-1


材質	外装: アルミニウム, フロントレンズ: PC	
長さ L	[mm]	1413
ディスプレイ / パーツ		
表示		LED, 黄色
		LED, 緑
		LED, 赤
		LED, 青
		LED, オレンジ色
アクセサリ		
付属品	L型取付けプレート: 6	
	取付スロット: 6	
	ナット	
備考		
梱包数	1 個	
認証	日本での労働安全衛生法の型式認定は未取得のため、日本国内のプレスとシャーにはご使用いただけません。	

電気接続 - 受光器

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m, 芯線断面 0.34 mm² の場合




接続



電気接続 - 投光器

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

