




廃止品 - 参考資料



製品特性		
外装		角形
アプリケーション		
特長		自己診断機能
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 50
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電氣仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
自己診断機能		有
診断出力負荷電流	[mA]	10
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
デュアル出力モード負荷電流	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	300

OA5114



透過型光電センサ 受光器

OAE-FPKG/US

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲	
投光器 / 受光器	受光器
検出距離 [m]	< 50
感度調整	有

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～60
保護構造	IP 65

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様	
外装	角形
外形寸法 [mm]	90 x 30 x 70
材質	PPO (変性)
レンズ材質	PMMA

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤

アクセサリ	
付属品	L型固定金具
	調整ドライバー

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
------	--

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A





透過型光電センサ 受光器

OAE-FPKG/US

接続

