



廃止品 - 参考資料

代替品: O5S500

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 20
スポット径	[mm]	670
スポット径参考値		検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～60
--------	------	--------



透過型光電センサ 投光器

OCS-OOKG/US-100

保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
外形寸法	[mm]	49 x 15 x 42
材質	亜鉛ダイキャスト	
レンズ材質	PMMA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 赤
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

