



廃止品 - 参考資料

代替品: O5P500

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

特長	偏光フィルタ付
検出原理	ミラー反射型光電センサ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様		PNP
出力機能		C接点
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.9
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有




ミラー反射型光電センサ

OCP-CPKG/US-100

監視範囲		
検出距離	[m]	< 5
感度調整		有
スポット径	[mm]	130
スポット径参考値		検出距離最大時
偏光フィルタ		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～60
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	49 x 15 x 42
材質		亜鉛ダイキャスト
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	機能	1 x LED, 黄色 点滅
アクセサリ		
付属品		調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A		

接続



特性図等

動作余裕度曲線

