


廃止品 - 参考資料



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

特長	偏光フィルタ付
検出原理	ミラー反射型光電センサ

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 35
保護クラス		II
逆接続保護		有
過電圧保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様	AS-i
出力機能	遮光時ON/入光時ON、(パラメータ設定が可能)
応答周波数 (DC)	[Hz]1500

監視範囲

検出距離	[m]	< 5, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有
スポット径	[mm]	133
スポット径参考値		検出距離最大時



ミラー反射型光電センサ


OCP-ASI/US-100

偏光フィルタ		有	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～60
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
AS-i仕様			
I/O コンフィグレーション		[hex]	1
ID コード		[hex]	1
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法		[mm]	49 x 15 x 42
材質		亜鉛ダイキャスト	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		機能	1 x LED, 黄色 点滅
アクセサリ			
付属品		調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続





特性図等

動作余裕度曲線

