




背景抑制付拡散反射型光電センサ
OCH-CPKG

廃止品 - 参考資料




製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
特長		背景抑制機能
検出原理		拡散反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	40, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		C接点
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.9
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

OC5228



背景抑制付拡散反射型光電センサ
OCH-CPKG

監視範囲		
検出距離	[mm]	20～250, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
感度調整		有
スポット径	[mm]	12.5
スポット径参考値		検出距離最大時
背景抑制機能		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～60
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	49 x 15 x 42
材質		亜鉛ダイキャスト
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	機能	1 x LED, 黄色 点滅
アクセサリ		
付属品		調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 4 x 0.5 mm ²		
接続		




BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白



特性図等

精度



x: センサ/検出体間の距離 [mm]

y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]

1 = 検出体 黒 (反射率 6 %), 背景 白 (反射率 90%)

2 = 検出体 灰色 (反射率 18%), 背景 白 (反射率 90%)

3 = 検出体 白 (反射率 90 %), 背景 白 (反射率 90%)

備考: 範囲% = 範囲の%設定