


OD5009

カラーセンサ

ODC-MPKG/US-100



廃止品 - 参考資料



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

製品特性

光源	赤色光, 光: 緑色, 青色光
外装	角形

アプリケーション

アプリケーション	色認識, ミラー反射型動作, 拡散反射型動作
----------	------------------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～30, (リップル: 5 Vss)
消費電流	[mA]	80
保護クラス		II
光源		赤色光, 光: 緑色, 青色光

OD5009



カラーセンサ

ODC-MPKG/US-100

定格寿命	[h]	100000
耐用標準温度	[°C]	25

出力

電気仕様		PNP
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	300

監視範囲

検出距離	[m]	0.1~0.25, (ミラー反射型動作)
検出距離	[mm]	< 12.5, (拡散反射型動作 ± 2)
スポット径短軸	[mm]	2
スポット径、スポット径最大	[mm]	4
スポット径参考値		検出距離

応答時間

応答時間	[s]	< 2.5
------	-----	-------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10~55
保護構造		IP 67
外乱光耐性	[klx]	20

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

機械的仕様

外装		角形
外形寸法	[mm]	53 x 30 x 80
材質		亜鉛ダイキャスト
レンズ材質		ガラス

ディスプレイ / パーツ


表示	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 黄色

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A





接続



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |