




## 透過型光電センサ 投光器

OES-V/10M

廃止品 - 参考資料

代替品: OE0003

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



## 製品特性

|    |       |
|----|-------|
| 光源 | 赤外線   |
| 外装 | ねじ切り形 |

## アプリケーション

|      |     |
|------|-----|
| 検出原理 | 透過型 |
|------|-----|

## 電氣的仕様

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| スイッチングアンプ接続 | 有                          |
| 増幅器         | スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010 |
| 保護クラス       | III                        |
| 光源          | 赤外線                        |
| 波長 [nm]     | 950                        |

## 出力

|         |   |
|---------|---|
| 短絡保護    | — |
| 過負荷保護回路 | — |

## 監視範囲

|           |     |
|-----------|-----|
| 投光器 / 受光器 | 投光器 |
| 検出距離 [m]  | < 1 |


## 使用環境条件

|             |        |
|-------------|--------|
| 使用周囲温度 [°C] | -20～80 |
| 保護構造        | IP 67  |



透過型光電センサ 投光器  
OES-V10M

| 試験 / 認証                  |              |            |
|--------------------------|--------------|------------|
| EMC                      | EN 60947-5-2 |            |
| MTTF                     | [年]          | 49633      |
| 機械的仕様                    |              |            |
| 重量                       | [g]          | 0.126      |
| 外装                       |              | ねじ切り形      |
| 外形寸法                     | [mm]         | M8 x 1     |
| ねじ規格                     |              | M8 x 1     |
| 材質                       |              | 真鍮 ニッケルメッキ |
| アクセサリ                    |              |            |
| 付属品                      |              | ロックナット: 2  |
| 備考                       |              |            |
| 梱包数                      |              | 1 個        |
| 電気接続                     |              |            |
| ケーブル: 10 m, 1 x 0.14 mm² |              |            |
| 接続                       |              |            |



RD = 芯線色 :  
screen = 赤  
シールド