




透過型光電センサ 受光器

OEE-V/6M

廃止品 - 参考資料

代替品: OE0005

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

スイッチングアンプ接続	有
増幅器	スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
保護クラス	III
光源	赤外線
波長 [nm]	950

出力

短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

投光器 / 受光器	受光器
検出距離 [m]	< 1

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
保護構造	IP 67


OE0010



透過型光電センサ 受光器

OOE-V/6M

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	49633
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M8 x 1
ねじ規格	M8 x 1	
材質	真鍮 ニッケルメッキ	
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 6 m, 1 x 0.14 mm²		
接続		



WH = 芯線色 :
screen = 白
シールド