

PE3021




ディスプレイ付圧力センサ

PE-250-SBR14-KFPKG/US/ /E

廃止品 - 参考資料

代替品: PE3001

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 7セグメントLED表示
2 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数

デジタル出力: 1, アナログ出力: 1

プロセス接続

接圧部 G 1/4 めすねじ

アプリケーション

特長

金メッキ接点

アプリケーション

工業用アプリケーション

媒体

液体及び気体

使用条件について

気体を測定する場合は最大2.5MPaまで

使用できない媒体

油

媒体温度 [°C]

-25~80

最小破壊圧力 [MPa]

85

最大許容圧力 [MPa]

40

圧力タイプ

ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]

DC 20~30

消費電流 [mA]

< 60

絶縁抵抗 [MΩ]

100, (DC 500 V)



ディスプレイ付圧力センサ

PE-250-SBR14-KFPKG/US/ /E

保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
-----------	----------------------

出力

最大出力数	2
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)
電気仕様	PNP
デジタル出力	1
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
アナログ出力	1
電流出力 [mA]	4~20
最大負荷 [Ω]	500
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲 [MPa]	0~25
スイッチポイント SP [MPa]	0.2~25
リセットポイント rP [MPa]	0.1~24.8
ステップ [MPa]	0.1

精度 / 誤差

スイッチング精度 [%; 設定値]	< ± 1.5
繰返し精度 [%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [%; 設定値]	< ± 1.0
温度ドリフト (10K ごと)	< ± 0.3

応答時間

スイッチング出力に設定可能な 応答時間および応答周波数	応答 時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	応答周 波数	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
応答時間 [ms]	矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 %										
デレー時間の設定 dS, dr [s]	0, 0.2, ~10, 11, ~50										
アナログ出力の応答時間 [ms]	3										

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	設定用押しボタン
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチ ON / OFF デレー, ダンピング

PE3021



ディスプレイ付圧力センサ

PE-250-SBR14-KFPKG/US/ /E

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)

機械的仕様	
材質	EPDM/X, FKM , PA, PBT, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304)
媒体接触部の材質	EPDM/X, セラミック, ステンレス 1.4305 (SUS303)
最小スイッチング回数	1億回
プロセス接続	接圧部 G 1/4 めすねじ

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示

備考	
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

