


拡散反射型光電センサ

OGT-FPKG/V4A/10M

廃止品 - 参考資料

代替品: OGT301

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 押しボタン

製品特性

外装

ねじ切り形

アプリケーション

検出原理

拡散反射型光電センサ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10~36

消費電流

[mA]

< 30

保護クラス

II

逆接続保護

有

出力

電気仕様

PNP

出力機能

遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)

スイッチング出力時のDC電圧
降下(最大)

[V]

2.5

出力開閉電流 (DC)

[mA]

200

応答周波数 (DC)

[Hz]

500

短絡保護

有

短絡保護機能タイプ

パルス

過負荷保護回路

有

監視範囲

検出距離

[mm]

< 600, (無光沢白紙 200 x 200 mm)

感度調整

有

スポット径

[mm]

169

スポット径参考値

検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~80

保護構造



IP 67



拡散反射型光電センサ

OGT-FPKG/V4A/10M

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 63
ねじ規格		M18 x 1
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 10 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色：