

PF7953




圧力センサ フラッシュマウント式

PF-025-REB34-QFPKG/US/.../P

廃止品 - 参考資料

代替品: PF2953

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 7セグメントLED表示
- 2 設定用押しボタン
- 3 O-リング



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすねじ

アプリケーション

特長	金メッキ接点
アプリケーション	食品・飲料産業用フラッシュマウント式
取付	350° 回転式ハウジング
媒体	ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25~80
最小破壊圧力 [MPa]	20
最大許容圧力 [MPa]	10
圧力タイプ	ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30
消費電流 [mA]	< 60
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)



圧力センサ フラッシュマウント式

PF-025-REB34-QFPKG/US/.../P

保護クラス	III										
逆接続保護	有										
起動遅延時間	[s]	0.2									
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有										
入力 / 出力											
入力数 / 出力数	デジタル出力: 2										
出力											
最大出力数	2										
出力信号	スイッチング信号										
電気仕様	PNP										
デジタル出力	2										
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)										
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2									
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250									
短絡保護	有										
短絡保護機能タイプ	パルス										
過負荷保護回路	有										
測定範囲 / 設定範囲											
測定範囲	[MPa]	0~2.5									
スイッチポイント SP	[MPa]	0.02~2.5									
リセットポイント rP	[MPa]	0.01~2.48									
ステップ	[MPa]	0.01									
精度 / 誤差											
スイッチング精度	[%; 設定値]	< ± 1									
繰返し精度	[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)									
温度ドリフト (10K ごと)		< ± 0.3									
応答時間											
スイッチング出力に設定可能な 応答時間および応答周波数	応答時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	応答周波数	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
応答時間	[ms]	矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 %									
デイレー時間の設定 dS, dr	[s]	0, 0.2, ~10, 11, ~50									
ソフトウェア / プログラミング											
スイッチポイントの設定	設定用押しボタン										
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFデイレー, ダンピング										
使用環境条件											
使用周囲温度	[°C]	-25~80									
保存温度	[°C]	-40~100									
保護構造	IP 67										



圧力センサ フラッシュマウント式

PF-025-REB34-QFPKG/US/.../P

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
機械的仕様		
材質	EPDM/X, FKM , PA, PBT, PC, PTFE, ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
媒体接触部の材質	FKM , セラミック, PTFE, ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすねじ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

