




廃止品 - 参考資料



製品特性		
外装		ねじ切り形
アプリケーション		
特長		偏光フィルタ付
検出原理		ミラー反射型光電センサ
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC 20～250
保護クラス		II
出力		
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	4
漏れ電流	[mA]	12
出力開閉電流 (AC)	[mA]	300
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	2200, (10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	65
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
検出距離	[m]	< 2, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有
偏光フィルタ		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65



ミラー反射型光電センサ

OIP-FBOW

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		PBT, PPO (変性)
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2 調整ドライバー	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ~1.5 mm ²		
接続		

