




1 押しボタン



製品特性

光源	赤色光
レーザー保護クラス	1
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 12
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	650
定格寿命	[h]	50000

出力

電気仕様	PNP
------	-----



透過型レーザーセンサ 受光器

OJELFPKG/SO/AS

出力機能		遮光時ON/入光時ON, (設定可能)	
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5	
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200	
応答周波数 (DC)	[Hz]	1200	
短絡保護		有	
短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
監視範囲			
投光器 / 受光器		受光器	
検出距離	[m]	< 1	
感度調整		有	
最小検出体	[mm]	0.8	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-10〜60	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
レーザー保護クラス			1
安全上の注意事項	注意:	レーザー光	
	レーザクラス:	1	
		EN / IEC60825-1:2007	
		EN / IEC60825-1:2014	
		Laser Notice No. 50(2007年6月発行)に準じて逸脱した箇所を除きFDA 21CFR1040に適合	
MTTF	[年]	952	
機械的仕様			
重量	[g]	26.8	
外装		角形	
外形寸法	[mm]	35 x 11 x 24	
材質		外装: ABS, ブラケット: 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)	
レンズ材質		ガラス	
レンズ位置		サイドレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
	動作	1 x LED, 緑	
	機能	1 x LED, 赤	
電子ロック		有	
アクセサリ			
付属品	取付金具: 1, E20964		
	取付けねじ: 2 x M3 x 16		
	スプリングワッシャー: 2		
	ナット: 2		
備考			
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。		

透過型レーザーセンサ 受光器

OJELFPKG/SO/AS

梱包数


1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続



2

Teach